

**metabo****Vibrační brusky, Typ: SR2185****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:****Lehká a praktická vibrační bruska 210 W s dokonalou ergonomií:**

- Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.
- Vynikající brus bez patrných kroužků a drážek pro profesionální povrchovou úpravu.
- Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače.

**Rozsah dodávky:**

Včetně sáčku na prach, přepravního kufru.

**Upozornění:**

Vhodný brusný papír pro upínání na suchý zip najdete pod č. 557576.

**Technický popis**

Schéma otvorů	8násobný
Hmotnost	1,5 kg
Délka brusného papíru (suchý zip)	184 mm
Oscilační zdvih	2 mm
Maximální vibrace dle EN	< 4 m/s <sup>2</sup>
Délka brusného papíru (svorka)	230 mm
Počet kmitů	22300 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	síťový provoz

Šířka brusného papíru (suchý zip)	92 mm
Šířka brusného papíru (svorka)	92 mm
Příkon	210 W
Obal	přepavní kufřík
Druh produktu	Vibrační brusky