

**metabo****Přímé brusky, Typ: GE710C**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Třída artiklu	03D

## Popis

### Provedení:

Přímé brusky Metabo® patří mezi nejužší a nejkompaktnější stroje na trhu. Výkonné motory přímých brusek, napájených kabelem nebo z akumulátoru, nabízejí maximální produktivitu s vysokou přesností ve všech aplikacích.

- **Přesné upínací hrdlo pro stacionární použití.**
- **Předvolba otáček.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru pro bezpečnou práci v případě zablokování nástroje.**

Mimořádně krátká, **kompaktní konstrukce** pro práci na vnitřních zaobleních nebo v jiných zúžených místech.

### Rozsah dodávky:

Kleština 6 mm, 2 otevřené klíče.

### Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický popis

Hmotnost	1,4 kg
Rozsah otáček	13000 - 34000 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Příkon	710 W

Elektronická předvolba otáček	ano
Označení výrobce	GE 710 Compact
Maximální vibrace dle EN	6,8 m/s <sup>2</sup>
Druh produktu	Přímé brusky