

**metabo****Přímé brusky, Typ: GE950GP**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Třída artiklu	03D

## Popis

### Provedení:

Přímé brusky Metabo® patří mezi nejužší a nejkompaktnější stroje na trhu. Výkonné motory přímých brusek, napájených kabelem nebo z akumulátoru, nabízejí maximální produktivitu s vysokou přesností ve všech aplikacích.

- **Přesné upínací hrdlo pro stacionární použití.**
- **Předvolba otáček.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru pro bezpečnou práci v případě zablokování nástroje.**

Přímé brusky s **dlouhým brusným vřetenem** jsou **vynikající pro odjehlování** nebo broušení svarů na těžko přístupných místech.

Se **sníženým rozsahem otáček** pro výkonné broušení s lamelovými brusnými kotouči.

### Rozsah dodávky:

Kleština 6 mm, gumová ochranná krytka, přídavná rukojeť, 1 otevřený klíč.

### Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický popis

Hmotnost	1,7 kg
Elektronická předvolba otáček	ano
Označení výrobce	GE 950 G
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Příkon	950 W
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Rozsah otáček	2500 - 8700 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Přímé brusky