

**metabo****Přímé brusky, Typ: GE710P**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Třída artiklu	03D

## Popis

### Provedení:

Přímé brusky Metabo® patří mezi nejužší a nejkompaktnější stroje na trhu. Výkonné motory přímých brusek, napájených kabelem nebo z akumulátoru, nabízejí maximální produktivitu s vysokou přesností ve všech aplikacích.

- **Přesné upínací hrdlo pro stacionární použití.**
- **Předvolba otáček.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí motoru pro bezpečnou práci v případě zablokování nástroje.**

Přímé brusky s **dlouhým brusným vřetenem** jsou **vynikající pro odjehlování** nebo broušení svarů na těžko přístupných místech.

### Rozsah dodávky:

Kleština 6 mm, gumová ochranná krytka, 1 otevřený klíč.

### Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Maximální vibrace dle EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Rozsah otáček	10000 - 30500 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Elektronická předvolba otáček	ano
Označení výrobce	GE 710 Plus

Hmotnost	1,6 kg
Příkon	710 W
Druh produktu	Přímé brusky