

Garant**GARANT Softcut® HS, úzká rozteč, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 214908 100/10 |
| GTIN | 4045197674692 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Provedení:**

Tepelně zušlechťená ocel, odolná proti opotřebení s antikorozi povrchovou úpravou. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky sladnému utahovacímu momentu. Široké a úzké dělení břitů pro individuální strategii frézování.

Použití:

Zejména pro stroje se slabým výkonem a pro obrábění ve větších hloubkách při menších průměrech zajištění.

Upozornění:

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Pro přesné 90° rohy volte prosím $a_p = 6$ mm.

Technický popis

| | |
|-----------------|--------|
| Upínací otvor Ø | 32 mm |
| Ø břitu D_c | 100 mm |

| | |
|--|----------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 0836.. |
| Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ | 6 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 50 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) |
| Počet břitů Z | 10 |
| Řada | Softcut® |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Rohové frézování |
| Dělení břitů | nestejně |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná | 219863 |