

**Rovná bruska pistolová akumulátorová, Typ: GWG12V-50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077260 GWG12V-50
GTIN	4059952634166
Třída artiklu	03C

Popis**Provedení:**

Kompaktní akumulátorová bruska pro kotouče o průměru 50 mm. Spouštěcí spínač s proměnnou rychlostí a pět různých režimů rychlosti umožňují optimální regulaci otáček. Kompaktní, akumulátorová a výkonná – 12V bruska pro širokou škálu aplikací.

- **Vysoký výkon pro rychlé výsledky práce: Vysoce výkonný bezkomutátorový motor a trvale vysoký krouticí moment pro vysokou produktivitu.**
- **Práce bez únavy i ve stísněných prostorách: Extrémně lehký a kompaktní design s malou velikostí rukojeti pro snadné broušení.**
- **Dokonalé řízení otáček pro různé aplikace a optimální výsledky: Spouštěcí spínač s proměnnou rychlostí a pět různých režimů rychlosti zajišťují optimální regulaci otáček.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky, 1× kleština 6 mm.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče (CER) najdete od č. 554012, čistící kotouče a kotouče na hrubé čištění pod č. 554050; 554051; 554054 a 554055.

Technický popis

Napětí akumulátorů	12 V
--------------------	------

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	0
Hmotnost	0,53 kg
Označení výrobce	GWG 12V-50 S
Samočinné vypínání	ne
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø kotouče	50 mm
Rozsah otáček	5000 - 15000 min ⁻¹
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Druh produktu	Úhlová bruska