



Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru Systém FlexiClick, Typ: GSR1890FCS



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikové číslo | 070107 GSR1890FCS |
| GTIN | 4059952617428 |
| Třída artiklu | 03B |

Popis

Provedení:

- **Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.**
- **LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.**
- **Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Lze dovybavit modulem **Connectivity**. Maximální flexibilita: s mnoha přestavitelnými nastavci je systém **FlexiClick** optimálním řešením pro všechny pracovní situace.

- **Vhodné pro snadné příklepové vrtání do betonu až Ø 10 mm.**
- **Kompaktní a výkonný design s délkou hlavy pouze 136 mm a max. tvrdým krouticím momentem 64 Nm.**

Rozsah dodávky:

Včetně boxu L-BOXX a přídatné rukojeti, **bez** akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický popis

| | |
|--|---------------------------|
| Rozsah otáček 1. stupně | 0 - 630 min ⁻¹ |
| Označení výrobce | GSR 18V 19 FC |
| Konstrukce motoru | bezkartáčový motor |
| Typické použití | Strong |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm |
| Obal | systémový kufřík (L-Boxx) |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 64 Nm |
| Rozsah otáček 2. stupně | 0 min ⁻¹ |
| Rozhraní | Bluetooth rozhraní |
| Maximální utahovací moment měkký | 36 Nm |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 68 mm |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 |
| Hmotnost | 1,1 kg |
| Zdroj energie | napájení z akumulátoru |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s ² |
| Napětí akumulátorů | 18 V |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák |

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B18 V

073854 B18