

**Přímá bruska akumulátorová, Typ: GGS18V-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077267 GGS18V-20
GTIN	4059952623832
Třída artiklu	03B

**Popis****Provedení:**

Kompaktní **akumulátorová přímá bruska** s bezkartáčkovým motorem, ochranou proti přetížení a ochranou proti opětovnému spuštění.

**Rozsah dodávky:**

**Bez akumulátoru, bez nabíječky.** Včetně 2 otevřených klíčů velikost 19.

**Technický popis**

Hmotnost	1,2 kg
Označení výrobce	GGG 18V20
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Elektronická předvolba otáček	ne
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální Ø upínacích kleštin	8 mm
Rozsah otáček	24000 min <sup>-1</sup>

Napětí akumulátorů	18 V
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu	Přímá bruska

## Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073854 B18