

bimos

**Pracovní otočná židle, integrální pěna, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká,
Typ: BLACK****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965252 BLACK
GTIN	4016849943893
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Sedák a opěradlo z měkké integrální pěny. Velmi robustní, snadno čistitelné, omyvatelné a necitlivé na lehké kyseliny a louhy i mechanické působení. Odolné proti odletujícím jiskrám. Pracovní otočná židle Work-Tec ERGO: Komfortní čalounění s ergonomicky tvarovaným opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými rukojetěmi v oranžové barvě. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

Technický popis

Provedení	vysoká výška sezení
Hloubka sedáku	470 mm
Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm
Šířka sedáku	460 mm
Řada	Work-Tec Ergo

Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm
Výška opěradla	580 mm
Nastavení sklonu sedáku ve stupních	6 stupeň
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	590 - 860 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle