

bimos

**Pracovní otočná židle, integrální pěna, s kolečky, nízká, Typ: BLACK****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	965250 BLACK
GTIN	4016849943886
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Sedák a opěradlo z měkké integrální pěny. Velmi robustní, snadno čistitelné, omyvatelné a necitlivé na lehké kyseliny a louhy i mechanické působení. Odolné proti odletujícím jiskrám. Pracovní otočná židle Work-Tec ERGO: Komfortní čalounění s ergonomicky tvarovaným opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými rukojetěmi v oranžové barvě. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

**Technický popis**

Výška opěradla	580 mm
Provedení	s kolečky
Hloubka sedáku	470 mm
Řada	Work-Tec Ergo
Šířka sedáku	460 mm
Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm

Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm
Nastavení sklonu sedáku ve stupních	6 stupeň
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	450 - 630 mm
Druh produktu	Otočná pracovní židle

---

### **Příslušenství**

Kolečka(1 sada = 5 kusů)	963187
--------------------------	--------