

**metabo****Brusky na koutové svary, Typ: KNSE9-150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:**

Velmi plochá 950wattová bruska na koutové svary pro opracování koutových svarů z ušlechtilé oceli ve stísněných prostorech.

- **Dvojitá redukční převodovka pro efektivní práci.**
- **Odnímatelný ochranný kryt, který lze nastavit bez použití nástrojů.**
- **Ochrana proti přetížení, jemný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.**
- **Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) se seřizovacím kolečkem: pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.**
- **Robustní planetová převodovka pro obzvláště dlouhou životnost.**
- **Bezúdržbový řemenový pohon pro dlouhou životnost.**

**Rozsah dodávky:**

Ochranný kryt, přídatná rukojeť, 1× kompaktní kotouč s rounem (150×6×25,4 mm; střední), 1× kompaktní kotouč s rounem (150×6×25,4 mm; velmi jemný), 2× kompaktní kotouč s rounem (150×3×25,4 mm; střední), 1× leštící pilník včetně 2 brusných papírových pásů a kufřík z ocelového plechu.

**Technický popis**

Upínač nástroje	M 14
-----------------	------

Příkon	950 W
Označení výrobce	KNSE 9-150
Hmotnost	2,7 kg
Zdroj energie	síťový provoz
Délka kabelu	4 m
Rozsah otáček	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Ø kotouče	150 mm