

Garant**Prodloužení, 1/2 palce, Celková délka: 125mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	641029 125
GTIN	4067263736967
Třída artiklu	61A

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, připojeným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým drážkám se dají hnací díly i propojovací díly spojit „naslepo“. S „límcem“ pro stabilní uložení.

Norma:**DIN 3123-B 12,5**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Technický popis

Celková délka	125 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Prodloužení