

**metabo**

Kapovací a pokosová pila, Ø 216 mm, Typ: KGSV216M



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Třída artiklu	03D

## Popis

### Provedení:

Kapovací a pokosová pila s **funkcí tažení** a **regulací rychlosti**.

- **Regulace rychlosti pro rozšířený rozsah aplikací, např. pro řezání hliníkových profilů a plastů.**
- **Integrovaný laser pro zobrazení linie řezu a LED osvětlení pracoviště pro přesné řezy.**
- **Výsuvné nástavce stolu, odnímatelné i pro podporu extrémně dlouhých obrobků.**
- **Efektivní odsávání třísek pomocí integrované násypky na zachycování třísek.**
- **S pilovým kotoučem „multi-Cut“ (plochý/lichoběžníkový zub) pro vysokou kvalitu řezu a dlouhou životnost, např. v laminátových a hliníkových profilech.**
- **Velká řezná kapacita díky funkci tažení pro široké obrobky.**
- **Kompaktní lehké, vhodné i pro přepravu jednou rukou.**
- **Robustní konstrukce z tlakově litého hliníku pro nejnáročnější požadavky.**
- **Snadná přeprava díky ergonomickým držadlům na přenášení a ochraně hlavy pily.**
- **Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní.**
- **Rychlé a přesné nastavení běžných úhelníků pomocí zajišťovacích bodů.**
- **Výsuvné nástavce stolu, odnímatelné i pro podporu extrémně dlouhých obrobků.**
- **Jasná pracovní LED světlo pro osvětlení místa řezu (napájení ze sítě, není třeba baterie).**
- **Vysoké, bočně nastavitelné dorazy pro bezpečné řezání.**
- **Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu.**

- **Hlubkový doraz pro snadnou výrobu drážek.**
- **Pilovou hlavu lze naklonit doleva, s dalším rozsahem úhlu pro podříznutí.**
- **Všechny stupnice a ovládací prvky lze prohlížet a ovládat intuitivně z pracovní polohy.**
- **Snadná výměna pilového kotouče prostřednictvím zajištění vřetena; není nutná demontáž ochranného krytu kyvadla.**

#### **Rozsah dodávky:**

Pilový kotouč z tvrdokovu (60 zubů), 2 integrované nástavce stolu, doraz řezání, svorka na materiál, nástroj pro výměnu pilových kotoučů, navíjení kabelu a sběrný vak na třísky.

#### **Upozornění:**

Vhodné pilové kotouče naleznete pod 584004 – 593930.

## **Technický popis**

Maximální pokosový úhel vlevo	47 stupeň
Délka	760 mm
Výška	340 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Ø otvoru pilového listu	30 mm
Maximální počet otáček	5500 min <sup>-1</sup>
Šířka	475 mm
Označení výrobce	KGSV 216 M
Maximální úhel sklonu vpravo	2 stupeň
Délka kabelu	2 m
Maximální pokosový úhel vpravo	47 stupeň
Ø pilového listu	216 mm
Maximální úhel sklonu vlevo	47 stupeň
Hmotnost	13,5 kg
Příkon	1350 W
Maximální hloubka řezu 90°	65 mm
Maximální hloubka řezu 45°	36 mm
Šířka řezu	305 / 205 mm
Atribut názvu produktu	Ø 216 mm
Druh produktu	Pila

