

**melabo****Dvojitá bruska 230 V, Typ: DS200P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:**

Dvojitá bruska pro broušení, ostření, odstraňování otřepů a při použití ocelového drátěného kartáče také pro odrezování oceli a kovů. Integrované LED světlo optimálně osvětluje pracovní oblast. Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů je umožněna díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.

- **Opěrky obrobků nastavitelné bez použití nářadí.**
- **Výkonný stroj pro náročné ostření, broušení a odstraňování otřepů.**
- **Vhodné pro použití ocelových drátěných kulatých kartáčů pro odstraňování rzi.**
- **Integrované LED světlo pro optimální osvětlení pracovní oblasti.**
- **Velký sklopný držák nástroje s praktickou V-drážkou pro ostření svařovacích jehel.**
- **Nehlučný a bezúdržbový indukční motor bez vibrací.**
- **Maximální klidný chod a vysoká životnost kotoučů díky vysoce kvalitním upevňovacím přírubám.**
- **Maximální bezpečnost práce díky mimořádně velkým, stabilním ochranným sklům proti jiskrám.**

**Rozsah dodávky:**

Obsahuje standardní korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranná skla proti jiskrám, opěru obrobku a šestihranné klíče.

**Upozornění:**

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.

**Technický popis**

Zdroj energie	síťový provoz
Označení výrobce	DS 200 Plus
Maximální počet otáček	2980 min <sup>-1</sup>
Příkon	600 W
Ø otvoru brusného kotouče H	32 mm
Šířka brusného kotouče T	25 mm
Ø brusného kotouče D	200 mm
Hmotnost	17,5 kg
Délka kabelu	1,8 m
Jmenovitý výkon	230 V