

metabo**Kapovací a pokosová pila, Ø 315 mm, Typ: KGS315P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

Kapovací a pokosová pila s **funkcí tažení** a **regulací rychlosti**.

- **Velká řezná kapacita až 320 × 120 mm při 90°.**
- **Maximální flexibilita při řezání díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně sklopné pilové hlavě.**
- **Regulace rychlosti pro rozšířený rozsah aplikací, např. pro řezání hliníkových profilů a plastů.**
- **Metabo Quick pro výměnu pilového kotouče bez náradí.**
- **Měkký start pro bezpečnou práci a dlouhou životnost motoru a převodovky.**
- **Obrovský řezný výkon díky extrémně výkonnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči.**
- **Velká řezná kapacita díky funkci tažení pro široké obrobky.**
- **Snadná přeprava díky ergonomickým držadlům na přenášení a ochraně hlavy pily.**
- **Optimální odsávání třísek druhým odsávacím bodem přímo v místě řezu.**
- **Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní.**
- **Rychlé a přesné nastavení běžných úhelníků pomocí zajišťovacích bodů.**
- **Vysoké, bočně nastavitelné dorazy pro bezpečné řezání.**
- **Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu.**
- **Integrované výsuvné nástavce stolu z tlakově litého hliníku.**

- **Hlubkový doraz pro snadnou výrobu drážek.**
- **Všechny stupnice a ovládací prvky lze prohlížet a ovládat intuitivně z pracovní polohy.**

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč z tvrdokovu (84 zubů), 2 integrované nástavce stolu, svorka na materiál, přechodka 35/58 mm.

Upozornění:

Vhodné pilové kotouče naleznete pod 584004 – 593930.

Technický popis

Ø otvoru pilového listu	30 mm
Hmotnost	27,2 kg
Výška	365 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Délka kabelu	2,1 m
Maximální hloubka řezu 90°	120 mm
Maximální počet otáček	4100 min ⁻¹
Ø pilového listu	315 mm
Maximální úhel sklonu vlevo	46 stupeň
Příkon	1600 W
Šířka	765 mm
Maximální pokosový úhel vlevo	47 stupeň
Maximální pokosový úhel vpravo	60 stupeň
Maximální úhel sklonu vpravo	46 stupeň
Označení výrobce	KGS 315 Plus
Délka	950 mm
Maximální hloubka řezu 45°	76 mm
Šířka řezu	320 / 223 mm
Atribut názvu produktu	Ø 315 mm
Druh produktu	Pila

