

melabo**Akumulátorová přímočará pila bez akumulátoru, Typ: 18LTX100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Robustní a mimořádně praktická akumulátorová přímočará pila pro **přesné řezy**.

- **Variabilní počet zdvihů, kyvadlový zdvih a nízko položené vodítko pilového listu s pružinovou podporou.**
- **Spínaný funkce ofukování třísek zajišťuje jasný výhled na místo řezu.**
- **Malý obvod rukojeti a povrch Softgrip.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky, včetně sací hubice, ochranného skla a šestihranných klíčů. Včetně ochrany proti vytrhávání třísek.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Označení výrobce	STA 18 LTX 100
------------------	----------------

Výměna nástroje bez použití nástroje	ano, Metabo Quick
Konstrukce	ve tvaru tyče
Zvláštní znaky	malý obvod rukojeti
Kyvňý zdvih	4násobný
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální tloušťka řezání oceli	10 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Hmotnost	1,9 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Nastavení pokosu	ano
Maximální tloušťka řezání dřeva	100 mm
Maximální vibrace dle EN	11,8 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	0
Počet zdvihů	550 - 2800 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Pila