


**Rohová fréza 90° MECH17, s otvorem, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 80/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru  $a_e$  při stejné hloubce řezu  $a_p$ .

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	85 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	59 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 1704
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	6
Ø břitu $D_c$	80 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	24
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Rohová fréza

---

### Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------