



## Přímá bruska akumulátorová, Typ: M18FDGRB



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

Výkonná akumulátorová přímá bruska 18 V / 5,0 Ah s bezkartáčkovým motorem POWERSTATE™.

- **Elektronika REDLINK PLUS™ s digitální ochranou proti přetížení pro větší výkon.**
- **Akumulátor REDLITHIUM-ION™ s kontrolou jednotlivých článků.**
- **Univerzální držák pro běžně dostupné příslušenství 6 a 8 mm.**
- **Velmi tenký design pro větší pohodlí uživatele.**
- **Vyměnitelné prachové ochranné mřížky chrání motor a prodlužují jeho životnost.**
- **Krk vřetena s gumovou částí pro větší pohodlí uživatele.**
- **Ochrana proti opětovnému rozběhu.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, upínacích kleštín 6 mm, upínacích kleštín 8 mm, otevřeného klíče vel. 15 / vel. 17, 2x ochranná mřížka proti prachu, HD-Box.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní díly a příslušenství naleznete pod č. 073811 a následujícími.

Vhodné technické frézy najdete pod č. 540200ff a násl. Vhodné technické frézy najdete pod č. 550600ff a násl. Vhodné technické frézy najdete pod č. 551850ff a násl.

### Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Hmotnost	2 kg
Maximální Ø upínacích kleštin	6 - 8 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah otáček	27000 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální Ø kotouče	50 mm
Hmotnost včetně akumulátoru	2 kg
Počet obsažených akumulátorů	1
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Označení výrobce	M18 FDGRB
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Přímá bruska