

**BDMT 170408 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227561 INOX
GTIN	4960664685837
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.Přesných 90° do $a_p = 9$ mm.**Technický popis**

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,09 – 0,13 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 170408 ER-JS
Typ	PR1535
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		