

**TNMG 160408, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Třída artiklu	25E

**Popis**

TNMG 160408 CCX Typ: CCX  
Lamač třísek: PP  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 210 - 450 m/min

**Technický popis**

Typ	CCX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	Cermet
Lamač třísek	PP
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	210 - 450 m/min

Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení