

**WNMG 080408, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 210 - 450 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	PP
Řezný materiál	Cermet
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Řezná rychlost v_c hlavní použití	210 - 450 m/min
Povlak	S povlakem

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Počet výměn/řezání	6
Typ	CCX
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení