

**DC.T 070204, Typ: CCX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Třída artiklu	25E

Popis

Technický popis

Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Lamač třísek	PP
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	Cermet
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Typ	CCX
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 370 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení