

**DC.T 070202, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Třída artiklu	25E

**Popis****Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT070202
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	Cermet
Lamač třísek	PP
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 370 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Tolerance	M

Povlak	S povlakem
Typ	CCX
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení