

**VBMT 110304, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	PP
Hlavní způsob použití	P
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CCX
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení