

**CNMG 120404, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	CA315
Hlavní způsob použití	K
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	KG
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 350 m/min
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení