

**DNMG 150604, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA315
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	K
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	KG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
Počet výměn/řezání	4
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení