

**CNMG 120408, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	KG
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavní způsob použití	K
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Typ	CA315
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení