

**CNMG 120412, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
Řezný materiál	TK
Typ	CA315
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	K
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Lamač třísek	KG
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení