

**SNMG 120408, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	K
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v _c hlavní použití	150 - 350 m/min
Lamač třísek	KG
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Typ	CA315
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a _p	0,5 - 4 mm

Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení