

**WN.G 080404, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Lamač třísek	KG
Typ	CA315
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	K

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 350 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení