

**WN.G 080408, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Třída artiklu	25E

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Typ	CA315
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,5 - 4 mm
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	K
Lamač třísek	KG
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení