

**TNMG 160404, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	CA315
Počet výměn/řezání	6
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	KG
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	K
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,6 mm

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení