

**TNMG 160408, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA315
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 350 m/min
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Lamač třísek	KG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení