

**CCMT 120408, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	K
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Řezný materiál	TK
Typ	CA315
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Povlak	S povlakem

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	GK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení