

**CCMT 120404, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Třída artiklu	25E

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Lamač třísek	GK
Hlavní způsob použití	K
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	S povlakem
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA315
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení