

**DCMT 070204, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	K
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Tolerance	M
Typ	CA315
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení