

**CC.T 060202, Typ: CA315**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Třída artiklu	25E

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	GK
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Tolerance	M
Typ	CA315
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení