

**CC.T 09T304, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	GK
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	K
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Rohový rádius	0,4 mm

Typ	CA315
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení