

**WNMG 080412, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
Lamač třísek	KG
Tolerance	M
Rohový rádius	1,2 mm
Počet výměn/řezání	6
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm

Typ	CA315
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení