

**DC.T 11T304, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Typ	CA315
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	GK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm

Hlavní způsob použití	K
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení