

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	WP
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
Vedlejší použití	P
Typ	PR1725
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení