

**CC.T 060202, Typ: PR1725**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 060202 PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: MFP-SKS

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	MFP-SKS
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Typ	PR1725
Tolerance	G
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Vedlejší použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení