

**DCGT 070201, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	MFP-SKS
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	G

Typ	PR1725
Řezný materiál	TK
Vedlejší použití	P
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení