

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Třída artiklu	25E

**Popis**

CCMT 09T304 Wiper CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Povlak	S povlakem
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	WP
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	CA025P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení