

**CCMT 060202 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 060202 Wiper CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	WP
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm

Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Typ	CA025P
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení