

**CCMT 060204 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 060204 Wiper CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min

Technický popis

Lamač třísek	WP
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Typ	CA025P
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202

Povlak	S povlakem
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení