

**CC.T 060202, Typ: CA025P**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260192 CA025P
GTIN	4960664878116
Třída artiklu	25E

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA025P
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P

Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení