

**CCMT 120408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Třída artiklu	25E

**Popis**

CCMT 120408 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Typ	CA025P
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	S povlakem
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	GK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení