

**CCMT 120404, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 120404 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	GK
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404

Typ	CA025P
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení