

**DC.T 11T302, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Třída artiklu	25E

Technický popis

Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	CA025P
Tolerance	M
Lamač třísek	HQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení